


II.1 RO-MAG ROTERENDE MAGNETEN GRILLE MAGNÉTIQUE À CAGE D'ÉCUREUIL

❖ Productgegevens - données du produit:



Deze oplossing is speciaal ontworpen om brugvormige producten, kleverige producten of brokvormige producten te controleren op magnetische contaminaties.

De unit bestaat uit een centraal gemonteerde magnetische rotorvormige rooster, die roteert binnen in de behuizing. Het is een snel reinigende oplossing, waarbij je de magneetbehuizing manueel van de magneetstaven kunt trekken.

De magnetische rotor beweegt en roteert binnen in de behuizing. Dit zorgt ervoor dat het product zachtjes beweegt en schudt. Dit vermijdt blokkages of brugvorming.

Reinigen:

Het reinigen van de magneet kan gebeuren in enkele minuutjes. Op het moment dat de unit gereinigd moet worden, moet de operator de rotor deur verwijderen en de rotor uit de behuizing trekken. Vanaf het moment dat de rotor volledig van de staven verwijderd is, vallen de contaminaties van de behuizing en kunnen ze geanalyseerd worden.

Producten:

Geschikt voor droge en half droge producten, granulaten, proteïnen, etc..

Le séparateur à grille magnétique à cage d'écureuil haute intensité a été spécialement conçu pour le traitement de produits difficiles présentant une caractéristique voûtant ou colmatant.

L'unité est composée d'un roulement magnétique à montage central incluant de nombreux barreaux magnétiques à nettoyage simplifié disposées tout autour. L'assemblage du roulement tourne en agitant doucement le produit qui est traité. Ce mouvement prévient tout blocage.

Un verrouillage de sécurité est fournie pour veiller à ce que seule personnel autorisé puisse accéder à l'unité.

Nettoyage:

Le nettoyage de la grille rotative, étant pourvue du dispositif de nettoyage simplifié, est une gestion de minutes. Il suffit de retirer la porte du roulement et de le retirer du logement. Une fois l'unité est à ce stade, les noyaux magnétiques peuvent être retirés de l'assemblage de tubes. A ce stade, toutes les contaminations attirés seront libérés.


Produits:

Poudres sèches et demi-sèches, granulés, féculs, protéines, etc..

II.1 RO-MAG ROTERENDE MAGNETEN

GRILLE MAGNÉTIQUE À CAGE D'ÉCUREUIL

Productgegevens - données du produit:



Afmetingen - Dimensions:

artikel article	Tuit A Goulotte A	Breedte/diepte B Larg./Prof. B	Hoogte H Hauteur H	Vermogen KW Puissance KW	Staven Barreaux	Gewicht Kg Poids Kg
RG200	200mm/8" Ø	-	450	0.18	6	35
RG250	250mm/10" Ø	-	500	0.18	7	44
RG300	300mm/12" Ø	-	550	0.25	9	55
RG350	350mm/14" Ø	-	600	0.25	10	68
RG400	400mm/16" Ø	-	650	0.25	13	82
RG2020	200mm/8" Sq	200 x 200	250	0.18	6	26
RG2525	250mm/10" Sq	250 x 250	300	0.18	7	33
RG3030	300mm/12" Sq	300 x 300	350	0.25	9	43
RG3535	350mm/14" Sq	350 x 350	400	0.25	10	54
RG4040	400mm/16" Sq	400 x 400	450	0.25	13	37

Afmetingen in mm - dimensions en mm

Standaard karakteristieken:

Magnetische waarden: Standaard 9000 GAUSS –
Hoge sterkte
Gemeten op de magneetstaven
Type magneten: Neodymium magneten
Elektisch: 415/380 Volt 3 fase – IP65
Behuizing: 316 RVS
Andere componenten: 316 RVS
Afwerkingsgraad: Afwerkingsgraad standaard 1.2 µm

Performances:

Propriétés magnétiques: 9000 GAUSS – Puissance élevée
Mesuré sur la surface du tube
Type aimants: Néodyme
Spécifications électriques: 415/380 Volt Triphasé industriel
Logement: 316 Acier inoxydable
Autres pièces: 316 Acier inoxydable
Finition de surface: Brossé à l'intérieur /
extérieur jusqu'à 1.5 µm

Mogelijkheden:

- » Hoge temperaturen tot 250 ° C en meer
- » 11.000 GAUSS magneten – gemeten op de magneetstaven
- » 304 RVS
- » ATEX certificatie
- » Oplossing met flenzen
- » Overdruk tot 5 bar
- » Farmaceutische oplossing
- » Dichtingen detecteerbaar door een metaaldetector –
blauw, FDA goedgekeurd

Possibilités:

- » Hautes températures
- » Grille fixe 11.000 GAUSS
- » 304 acier inoxydables
- » Certifié ATEX
- » Suppression jusqu'à +/- 5Bar
- » Exécution pharmaceutiques
- » Joint en caoutchouc silicone « métal détectable » -
bleu – approuvé FDA